

# CARSON®

# MR-25

## MagniRead™

### 1,5x Stablupe

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer neuen MagniRead! Um eine optimale Leistung zu erzielen, befolgen Sie bitte die Anweisungen zur richtigen Verwendung und Pflege.



### PRODUKTSPEZIFIKATION

Vergrößerung:	1,5x
Gewicht:	0,04 kg
Abmessungen:	2,3 x 1,5 x 16 cm

### VERWENDUNG DER LUPE


Halten Sie die Lupe am Griff. Legen Sie die Lupe flach auf die gewünschte Seite und betrachten Sie den Text oder die Zahlen durch den gelb markierten Bereich.

### PFLEGE

Reinigen Sie die Linse mit einem Mikrofasertuch. Verwenden Sie keine Scheuermittel, chemischen Reiniger oder Lösungsmittel.

### Kundendienst:

Solten Sie irgendwelche Probleme mit diesem Artikel haben, setzen Sie sich bitte mit uns in Verbindung. Wir helfen Ihnen gerne weiter.



✉ info@carson.com



✉ uksupport@carson.com



✉ eusupport@carson.com

Weitere Informationen zu unseren Garantiebedingungen finden Sie unter:  
**[www.carson.com/warranty](http://www.carson.com/warranty)**

**[www.carson.com](http://www.carson.com)**

Carson Optical 2070 5th Avenue, Ronkonkoma, NY 11779 | Tel: 631-963-5000